

MST-400

マットレス・ふとん消毒殺菌機

福祉機器

新型消毒殺菌機誕生！

マットレス・ふとんを、丸ごと消毒・殺菌！！

遠赤外線と紫外線の併用
確実殺菌で、安心・清潔両開きの大型ドアと
キャスター付台車で
抜群の作業性！遠赤外線ヒーターと
紫外線ランプの併用による
強力殺菌！タテ型ボディなので設置スペースが
小さく場所を選びません。
ご要望に応じて処理枚数の
変更も可能です

遠赤外線ヒーターと紫外線ランプによる消毒殺菌。

遠赤外線ヒーターでは、菌の分子振動により発生した熱で除菌します。

紫外線は、菌を内部から破壊することにより、増殖を防ぎ、殺菌します。また、種類や生息条件にもよりますが、紫外線はほぼすべての菌に対して有効な殺菌手段です。

遠赤外線、紫外線の2種類の方法を用いることにより、マットレス・ふとんの消毒・殺菌を確実に行うことができます。

キャスター付台車で、製品の出し入れも楽々行えます。

処理枚数は、マットレスは最大で4枚。布団は最大で3枚で行え、キャスター付台車採用で、庫内からの製品の出し入れも簡単です。また、タテ型ボディなので、設置スペースが小さく場所を選ばず、両開き大型ドアで間口が広く、作業性が抜群です。

マットレスは、2枚式、6枚式もございます。ふとんに関しましては、台車の形状を変えることにより、処理枚数を調整することができますので、お気軽にご相談ください。

紫外線ランプ



遠赤外線ヒーター

1 遠赤外線ヒーターと紫外線ランプによる消毒殺菌。

- ・遠赤外線ヒーター8本と紫外線ランプ8灯による消毒殺菌を行います。
- ・遠赤外線ヒーターでは、菌のもつ水分子に反応して分子振動を起こさせることで、菌の内部から熱を発生させて損傷を与え、除菌します。
- ・紫外線を直接照射し、菌を内部から破壊することにより、菌の増殖を防ぎ、殺菌します。
また、菌の種類や生息条件によっても異なりますが、紫外線はほぼすべての菌に対して有効な殺菌手段です。
- ・遠赤外線、紫外線の2種類の方法を用いることにより、マットレス・ふとんの消毒・殺菌を確実に行うことができます。


2 キャスター付台車で、製品の出し入れも楽々行えます。

- ・キャスター付台車採用で、庫内からの製品の出し入れも簡単に行えます。
- ・処理枚数は、マットレスは最大で4枚。布団は最大で3枚で行えます。
- ・タテ型ボディなので、設置スペースが小さく場所を選びません。また、両開き大型ドアの採用により間口が広く、作業性が抜群です。
- ・マットレスは、2枚式、6枚式もございます。
ふとんに関しては、台車の形状を変更することにより、処理枚数を調整することができますので、お気軽にご相談ください。



庫内

外観図



仕様一覧表

機種	MST-400
電圧	3相200V
熱風循環ファン	0.2kw
遠赤外線ヒーター	0.6kw×8本
紫外線ランプ	0.01kwW×8灯
定格消費電力	5.13kw
排気径	Φ200
外径寸法	幅1000×高さ2322×奥行1650
機械重量	600kg
処理枚数	マットレス 4枚/ふとん 3枚

※仕様は予告なく、変更することがございます。

※詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

業務用乾燥機/縫製工場機械/コインランドリー機器/クリーニング機械
ゴルフ場・厚生施設・病院・ホテル等洗濯、乾燥、プレス設備

itsumi
ITSUMI CO.,LTD.
株式会社イツミ



〒391-0107
長野県諏訪郡原村11865
TEL (0266)79-2331
FAX (0266)79-2721

お問い合わせ先